

Garant**Legyezős tárcsa (ZA), Ø 50,8 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554032 80
GTIN	4045197966742
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

A **mini legyezős tárcsák** legyezőszerűen elrendezett lamellákkal a hagyományos csiszolótárcsákhoz képest **hosszabb élettartammal, rugalmasabb csiszolási jellemzőkkel és egyenletesebb csiszolási képpel** (érdesség) rendelkeznek egészen a kopáshatárig.

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Lapos, kompakt lamellaszerkezet **hegesztési varrat megmunkálásához és sorjázási munkákhoz.**

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Tárcsa Ø	50,8 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA

Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Maximális fordulatszám	19100 min ⁻¹
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		