



Áramelosztó, Típus: BKV2/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	081148 BKV2/4
GTIN	4007123075539
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kimeneti csatlakozó aljzat önzáró fedéllel. **Kompakt áramelosztó.** Stabil, ütésálló műanyag ház robusztus, horganyzott acélcső vázzal. Védőérintkezős csatlakozóaljzat mind a 3 fázisra elosztva CEE 400 V / 16 A csatlakozóval, 5 pólusú.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Csatlakozó aljzatok száma 250 V	4
Kábelhossz	2 m
Mélység	190 mm
Szélesség	255 mm
Kábel színe	fekete
Kábel szerkezete (elektromos)	5G1,5

Kábel kategória (elektromos)	H07RN-F
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A	2
Magasság	360 mm
IP védettségi osztály	IP 44
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Termék fajtája	Energia elosztók