

HOLEX**Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: AS1020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 AS1020
GTIN	4045197966766
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak	AS1020
Fej Ø	10 mm
Teljes hossz	60 mm
Szár Ø	6 mm
Alak leírása	hengeres, homlokfogazással
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró

