



NC nagy szorítóerejű gépsatu NC8, Típus: 90



Rendelési adatok

Rendelés száma	360405 90
GTIN	4250364403252
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Kis szerkezeti méretek: Optimális befogható tartomány / teljes hossz arány. A kívánt befogási nyomás **szerszám nélkül** előválasztható: **11 fokozatban:** Pofaszélesség 90 mm, **4 fokozatban:** Pofaszélesség 125 / 160 / 200 mm. Különösen merev GJS-60 alaptest. **Felül és alul köszörült, 0,02 mm párosítási pontosság.**

Jellemzők:

Teljesen tokozott, csekély karbantartású és nitridált orsó!

- Fokozott működési biztonság.
- Optimális forgácsvédelem.
- Minimális tisztítási igény.

25H6 M10 furatok 200 mm-es raszterméretű nullponti befogórendszerhez.

Felhasználás:

Horizontálisan, vagy oldalra döntve használható, **mert az oldalsó felületek -0,05 mm pontosságúra köszörültek.**

Tartalom:

2 db lépcsős pofa (= standard!), 1 kézi forgatókar, 4 befogókörm.

Opcionális tartozék:

- Befogócsap 360025 - 25 M10 sz.

Figyelem:

- Az NC 8 méretei/pofa csatlakozói az Allmatic TC / LC méreteivel.
- Az NC 8 (360405 sz.) helyettesíti az LC (360500 sz.) és TC (360400 sz.) termékeket.
- A 125 MX és 125 LX méreteket a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk.
- Nem rendelkezik homlokoldali furatokkal hosszabbítókhoz!

Műszaki leírás

Alaptest hossza a	283 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Max. szorítóerő	28 kN
Befogási tartomány d	91 - 217 mm
Hosszanti horony I H7	20 mm
r ±0,015	73 mm
Súly	15 kg
Befogási tartomány b	0 - 126 mm
Pofamagasság h	34 mm
t	97 mm
Teljes hossz L	339 mm
Alaptest magassága c -0,02	80 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
m	112 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	NC8
Típus	90
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez	3
Bordaszélesség B ₁ -0,05	90 mm
Sorozat	NC8
Termék fajtája	Gépsatu