



NC nagy szorítóerejű gépsatu NC8, Típus: 125L



Rendelési adatok

Rendelés száma	360405 125L
GTIN	4250364403375
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Kis szerkezeti méretek: Optimális befogható tartomány / teljes hossz arány. A kívánt befogási nyomás **szerszám nélkül** előválasztható: **11 fokozatban:** Pofaszélesség 90 mm, **4 fokozatban:** Pofaszélesség 125 / 160 / 200 mm. Különösen merev GJS-60 alaptest. **Felül és alul köszörült, 0,02 mm párosítási pontosság.**

Jellemzők:

Teljesen tokozott, csekély karbantartású és nitridált orsó!

- Fokozott működési biztonság.
- Optimális forgácsvédelem.
- Minimális tisztítási igény.

Felhasználás:

Horizontálisan, vagy oldalra döntve használható, **mert az oldalsó felületek -0,05 mm pontosságúra köszörültek.**

Tartalom:

2 db lépcsős pofa (= standard!), 1 kézi forgatókar, 4 befogókörm.

Opcionális tartozék:

- Befogócsap 360025 - 25 M10 sz.
- Adapterlapok a 361293; 361294 sz. 125 méretű Xtric pofa gyorscserélőhöz.
- 361297; 361298 sz. 125 méretű adapterlapokhoz.

Figyelem:

- Az NC 8 méretei/pofa csatlakozói azonosak az Allmatic TC / LC méreteivel.
- Az NC 8 (360405 sz.) helyettesíti az LC (360500 sz.) és TC (360400 sz.) termékeket.
- A 125 MX és 125 LX méreteket a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk.

Műszaki leírás

Alaptest hossza a	530 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
$r \pm 0,015$	216 mm
Pofamagasság h	39,5 mm
Típus	125
Hosszanti horony l H7	20 mm
Befogási tartomány b	0 - 314 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	NC8
t	144 mm
m	278 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
Teljes hossz L	615 mm
Befogási tartomány d	87 - 445 mm
Súly	43 kg
Max. szorítóerő	40 kN
Alaptest magassága c $-0,02$	100 mm
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez	7
Bordaszélesség $B_1 -0,05$	126 mm
Sorozat	NC8
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Menettisztító kefe Típus 125	360822 125
------------------------------	------------