


**HOLEX****Turbómaró Z3 – közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: E1220****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540800 E1220
GTIN	4045197966872
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Szár Ø	6 mm
Alak leírása	csepp
Alak	E1220
Fej Ø	12 mm
Teljes hossz	60 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z3 fogazás

Szerszáanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró