

Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel lapos, Neodímium, Ø: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085931 22
GTIN	5012095615118
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
- Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
- A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
- Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz.

Műszaki leírás

Menet	M4 mm
Magasság menettel	6 mm
Névleges tartóerő	50 N
Magasság	6 mm
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos
Menet M4

085921 M4