

Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel lapos, Neodímium, Ø: 88mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085931 88
GTIN	5012095615149
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
- Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
- A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
- Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	420 N
Magasság	8,5 mm
Magasság menettel	8,5 mm
Menet	M8 mm
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

