

HOLEX**Kézi hidraulika állítható munkahengerrel, műanyag kofferben, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834655 1
GTIN	4045197967244
Árucikk kategória	86C

Leírás**Kivitel:**

Kézi hidraulika max. kb. 600 bar nyomóteljesítménnyel, **több irányba állítható munkahengerrel** (360°-ban forgatható és billenthető), 3/4–16 UNF menettel a 834070 sz. húzócsaphoz. Nagyon könnyű a mozgatható alumínium fejnek és hengernek köszönhetően. **Stancolási teljesítmény:** Kerek lemezlyukasztóhoz és hasítóhoz 82 Ø-ig / 3 mm vastagságig / St 37 ill. kisebb anyagvastagság és szilárdság esetén megfelelően nagyobb értékek. **Koffer HxSzxMa: 495x385x140 mm.**

Felhasználás:

Lemezlyukasztók működtetéséhez.

Figyelem:

A hidraulikus készülékkel együtt a megfelelő kerek lemezlyukasztóhoz szükséges **834070 sz. húzócsapot is rendelje meg!**

Műszaki leírás

Koffer hossza	495 mm
Koffer szélessége	385 mm
Koffer magassága	140 mm
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

