

HOLEX**Kerek lemezlyukasztó készlet „UNF” Ø 16,2 – 63,5 mm, műanyag kofferben,
Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834555 1
GTIN	4045197967169
Árucikk kategória	86C

Leírás**Kivitel:**

Lyukasztó és nyomócsavarok UNF finommenettel. Golyós nyomócsapágy csavarral a súrlódás csökkentése érdekében. Minden ismert UNF menetes lemezlyukasztó gyártóval kompatibilis.

Tartalom:

1-1 lyukasztó és prérsszerszám, 16,2 furat Ø-höz (M16-hoz), 20,4 (M20-hoz ill. PG13-hoz), 22,5 (M22-höz ill. PG16-hoz), 25,4 (M25-höz), 32,5 (M32-höz); 40,5 (M40-hez); 50,5 (M50-hez); 63,5 (M63-hoz).

Ø 16,2 – 25,4 3/8 col UNF menettel és Ø 32,5 – 63,5 3/4 col UNF menettel.

2 golyós nyomócsapágy csavar **3/8 col – UNF**, 40 mm.

1 golyós nyomócsapágy csavar **3/4 col – UNF**, 52 mm.

1 golyós nyomócsapágy csavar **3/4 col – UNF**, 65 mm.

1 HSS lépcsős fúró (Ø 6 – 21 mm).

1 robusztus műanyag koffer, méret 340×280×90 mm.

Műszaki leírás

Termék fajtája	Lyukasztó szerszám
----------------	--------------------

