



## 5 tengelyes gépsatu TeleCentric, Típus: 70M



### Rendelési adatok

Rendelés száma	361255 70M
GTIN	4250364403047
Árucikk kategória	34A

### Leírás

#### Kivitel:

- **Optimális 5 tengelyes megmunkáló központon való felhasználáshoz.**
- **Hagyományos befogás és szorító befogás lehetséges.**
- **Teleszkópos orsó, a zavaró megfogóelemek változatlanok maradnak.**
- **Központos, egyszerű programozás nullponti beállítás nélkül.**
- **A munkadarab hozzáférhető a befogási tartománytól függetlenül.**
- **Szimmetrikus felépítés = A munkadarab közepén és párhuzamos marad. Az anyag túlmérete szimmetrikusan oszlik el.**
- **Szerszám nélküli pofacsere a gyorsárnak köszönhetően 10 másodperc / pofapár alatt.**
- **Állandó befogóerő alacsony karbantartási igényű teleszkópos orsóval.**
- **Alap kivitelben 25H6 M10 felfogó furatokkal 200-as raszterméretű nullponti befogórendszerhez.**
- **Integrált skálagyűrű a központi helyzet finombeállításához.**
- **Befogóerő 30 kN, 45 Nm-nél, lineáris.**

#### Tartalom:

forгатókar, gyors üzembehelyezési útmutató.

#### Opcionális tartozék:

Nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, 6-szög rátűzőkulcs 643330 sz. 14 méret, rátétpofa 361258 – 361264 sz., szorítókörm 360750 sz. 125/160 méret, beállító és rögzítő készlet 360530 sz., befogócsap 360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret. Rátétpofa 361258 – 361260 sz., szorítókörm 360750 sz. 125/160 méret, beállító és rögzítő készlet 360530 sz., befogócsap 360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret.

## Műszaki leírás

Alaptest magassága c	168,9 mm
Max. szorítóerő	30 kN
Súly	19,5 kg
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	TeleCentric
Kulcsnyílás méret	14 mm
Befogási tartomány S1	49 - 150 mm
Befogási tartomány S2	99 - 200 mm
Maximális nyomaték	45 Nm
Szélesség B	94 mm
Magasság h	27,1 mm
Hossz L	351 mm
Horonyszélesség n H7	20 mm
Sorozat	TeleCentric
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138	360025 25M10/138
Rátépfopaprizma Típus P	361264 P
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 14 mm	360530 14
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 16 mm	360530 16
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 22 mm	360530 22
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 12 mm	360530 12
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 120 Nm	656050 120
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10

Rátétpofaszorító Típus 70	361258 70
Szorítóköröm készlet 2 darabos Pofaszélességhez 125/160 mm	360750 125/160
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 18 mm	360530 18
RátétpofaSima Típus 70	361260 70
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 14 mm	643329 14