



## Áramlásmérő szonda, Típus: HD



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474152 HD
GTIN	4029547018848
Árucikk kategória	47B

### Leírás

**Kivitel:**

Hőhuzalos mérőszonda (Ø szondafej 9 mm) kis légáramokhoz 30 m/s-ig. Teleszkóppal 850 mm hosszúra kihúzható . Hőmérséklet érzékelővel.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 30 m/s
Hibahatár (a mért érték m/s + %-a)	$\pm 0,03 + 4 \% (0 - 20 \text{ m/s}) \pm 0,5 + 5 \% (20,01 - 30 \text{ m/s}) \text{ m/s}$
Üzemi hőmérséklet	-20 - 70 °C
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Áramlásmérő szonda

