

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-920, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094385 9
GTIN	10076490489394
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-920. Ansell Grip Technology™: A nitril bevonaton lévő mikroszkopikus méretű csatornák elvezetik az olajat az érintkező felületről és biztos fogást tesznek lehetővé. Különösen alkalmas fémgépjárműkhöz, általános gyár- és gépkarbantartáshoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Szellőzés	jó
Tapintási érzet	jó
Nedves fogás	jó
DMF mentes	nem

Olajos fogás	nagyon jó
Szilikonmentes	nem
Bevonat anyaga	Nitril
Illeszkedés	nagyon jó
Hővédelem	nem alkalmas
Kesztyűméret	9
Sorozat	HyFlex®
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	3131A
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	246 mm
Festék	kék
Súly	25 g
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitril
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk