



## Zseblámpa LED és UV akkuval, Típus: UV-LED



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Árucikk kategória	02A

### Leírás

#### Kivitel:

Újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból, 3 fokozatú LED, **átkapcsolható UV fényre, 90°-ban elforgatható fej** és mágnesalap. Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.  
· **Gumival bevont nyomógomb.**

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

USB-C töltőkábel.

### Műszaki leírás

Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah
Fényáram 2 fokozat	300 lm
IP védettség osztály	IP 54
Fényáram	450 lm
Világítási idő	2 - 8 óra
Fej Ø	29 mm
Az UV sugárzás hullámhossza	395 nm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Teljes hossz	158 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Energiaellátás	Akkus
Fényáram 3 fokozat	120 lm
Termék fajtája	Zseblámpa