



Tűs feliratozó FlyMarker® mini 65/30 akkumulátoros működtetés, Akkumulátor kapacitás: 2X2Ah



Rendelési adatok

Rendelés száma	085757 2X2
GTIN	2050001945945
Árucikk kategória	04F

Leírás

Kivitel:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.

- **Nagyteljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.**
- **Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel.**
- **Nagy felbontású színes kijelző.**
- **Feliratozás előnézet a biztos jelölésekhez.**
- **Törésálló ház.**
- **Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.**
- **Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.**
- **10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.**
- **Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.**
- **Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.**
- **Inkl. HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)**
- **Inkl. komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös jelöléshez, stb.)**

- **Belső memória több száz jelölési fájlhoz, fontkészlethez és logóhoz.**
- **15 nyelven elérhető.**

Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil **akkus kézi jelölőrendszer** integrált billentyűzettel és nagy felbontású színes LCD kijelzővel.

Jelölőmező: 65 × 30 mm.

Szabvány:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez / feliratozásához.

- **Nagyteljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.**
- **Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel.**
- **Nagy felbontású színes kijelző.**
- **Feliratozás előnézet a biztos jelöléshez.**

Tartalom:

Célszerszám, tömör keményfém jelölőtű 90°. Szögmásoló csúszásmentes felülettel, beállító etalon és koffer, **2x18 V Li-Ion akku**, töltőkészülék.

Figyelem:

Opcionálisan kapható: Mágneses tartólemez 085758 sz. 65/30, oszlopos állvány 085783 sz. MINI.

Maximális feliratozási mező magasság: 30 mm

Interfész: USB csatlakozó

Akkumulátor kapacitás: 2 Ah

Névleges feszültség: 18 V

Súly akkumulátorral együtt: 2,4 kg

Műszaki leírás

Írásmagasság	10 mm
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Interfész	USB csatlakozó
Gyártó jelölése	FlyMarker® mini 65/30
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Névleges feszültség	18 V
Súly akkumulátorral együtt	2,4 kg
Maximális feliratozási mező szélesség	65 mm
Maximális feliratozási mező magasság	30 mm
Termék fajtája	Tűs feliratozó

Tartozék

Logó létrehozása fájlból Típus LOGO	085785 LOGO
Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 90 fok	085790 90
Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 60 fok	085790 60
Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 110 fok	085790 110
Oszlopos állvány telepített működtetéshez / használathoz. Típus MINI	085783 MINI
Mágneses tartólemez FlyMarker® mini-hez Típus 65/30	085758 65/30