



## Tűs feliratozó FlyMarker® mini 65/30 akkumulátoros működtetés, Akkumulátor kapacitás: 2X5,2Ah



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085757 2X5,2
GTIN	2050001945952
Árucikk kategória	04F

### Leírás

#### Kivitel:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.

- **Nagyteljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.**
- **Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel.**
- **Nagy felbontású színes kijelző.**
- **Feliratozás előnézet a biztos jelölésekhez.**
- **Törésálló ház.**
- **Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.**
- **Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.**
- **10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.**
- **Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.**
- **Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.**
- **Inkl. HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)**
- **Inkl. komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös jelöléshez, stb.)**

- **Belső memória több száz jelölési fájlhoz, fontkészlethez és logóhoz.**
- **15 nyelven elérhető.**

Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil **akkus kézi jelölőrendszer** integrált billentyűzettel és nagy felbontású színes LCD kijelzővel.

Jelölőmező: 65 × 30 mm.

### Szabvány:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez / feliratozásához.

- **Nagyteljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.**
- **Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel.**
- **Nagy felbontású színes kijelző.**
- **Feliratozás előnézet a biztos jelöléshez.**

### Tartalom:

Célszerszám, tömör keményfém jelölőtű 90°. Szögmásoló csúszásmentes felülettel, beállító etalon és koffer, **2x18 V Li-Ion akku**, töltőkészülék.

### Figyelem:

Opcionálisan kapható: Mágneses tartólemez 085758 sz. 65/30, oszlopos állvány 085783 sz. MINI.

Maximális feliratozási mező magasság: 30 mm

Interfész: USB csatlakozó

Akkumulátor kapacitás: 5,2 Ah

Névleges feszültség: 18 V

Súly akkumulátorral együtt: 2,7 kg

## Műszaki leírás

Interfész	USB csatlakozó
Írásmagasság	10 mm
Gyártó jelölése	FlyMarker® mini 65/30
Akkumulátor kapacitás	5,2 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Névleges feszültség	18 V
Súly akkumulátorral együtt	2,7 kg
Maximális feliratozási mező szélesség	65 mm
Maximális feliratozási mező magasság	30 mm
Termék fajtája	Tűs feliratozó

**Tartozék**

Oszlopos állvány telepített működtetéshez / használathoz. Típus MINI	085783 MINI
Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 60 fok	085790 60
Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 90 fok	085790 90
Mágneses tartólemez FlyMarker® mini-hez Típus 65/30	085758 65/30
Logó létrehozása fájlból Típus LOGO	085785 LOGO
Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 110 fok	085790 110