

Garant**Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel EXTRA VÉKONY, INOX, Tárcsa Ø: 230mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	563272 230
GTIN	4045197967473
Árucikk kategória	51M

Leírás

Kivitel:

Speciális típus **INOX-hoz**.

Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott **nagy teljesítményű kivitel** jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. **Nagyobb vágásteljesítmény** az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően, kitűnő élettartammal, **továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel**.

A csekély tárcsavastagság **gyors** vágást tesz lehetővé **erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felület, csekély sorja.**

Specifikáció:

A46-BF.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	230 mm
Tárcsaszélesség	1,9 mm

Alak leírása	Egyenes
Specifikáció	A46-BF
Anyagvastagsághoz	5,7 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		