

**Garant****Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel EXTRA VÉKONY, acél, Tárcsa Ø: 230mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	563262 230
GTIN	4045197967534
Árucikk kategória	51M

## Leírás

### Kivitel:

Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott **nagy teljesítményű kivitel** jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. **Nagyobb vágásteljesítmény** az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően, kitűnő élettartammal, **továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel**.

A csekély tárcsavastagság **gyors** vágást tesz lehetővé **erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felület, csekély sorja.**

Speciális típus **acélhoz**, nagy teljesítményű kivitel.

### Specifikáció:

**A46S-BF.**

## Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	1,9 mm
Alak	41
Alak leírása	Egyenes

Maximális fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Tárcsa Ø	230 mm
Furat Ø	22,23 mm
Specifikáció	A46S-BF
Anyagvastagsághoz	5,7 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		