

**Vágótárcsa PREMIUM*** SZUPER VÉKONY, Tárca Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563111 115
GTIN	9003172821498
Árucikk kategória	53T

Leírás**Kivitel:**

Szupervékony 0,8 mm-es vágótárcsa vékonyfalú anyagok (pl. karosszérialemezek) gyors vágásához. Nagyon csekély sorjaképződés és hőterhelés. Süllyesztett kivitel a nagy stabilitás érdekében.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s_v forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:**A60R-BFXA.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.

Műszaki leírás

Tárca Ø	115 mm
Furat Ø	22,23 mm

Alak leírása	könyökös
Specifikáció	A60R-BFKA
Tárcsaszélesség	0,8 mm
Anyagvastagsághoz	2,4 - 4 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

