

HOLEX**Ráverő kalapács Hickory nyéllal, Súly nyél nélkül: 5kg****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 750810 5 |
| GTIN | 4045197967619 |
| Árucikk kategória | 72D |

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt kalapácsfej, edzett, megeresztett és minden oldalon köszörült. Feketére festett felület, munkafelületek fényesek.

Hickory nyéllal.**Szabvány:****DIN 1042****Alapanyag:**

Speciális szerszámacél.

Nyélhossz: 800 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------|----------|
| Súly nyél nélkül | 5 kg |
| Nyélhossz | 800 mm |
| Termék fajtája | Kalapács |