



Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	563165 125
GTIN	9009012018820
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

A csekély tárcsavastagság **gyors** vágást tesz lehetővé **erőlködés nélkül**, nagy időmegtakarítás mellett. **Tiszta vágási felületek, csekély sorja.**

Legújabb generációs nagyon stabil **nagy teljesítményű** vágótárcsa kényelmes vágásérzettel és rendkívül jó vágóképességgel az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően.

Specifikáció:

A60R-BFP.

Műszaki leírás

Specifikáció	A60R-BFP
Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsaszélesség	1 mm
Alak leírása	Egyenes

Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		