



Vágótárcsa PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 230mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	563406 230
GTIN	9003170321426
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Speciális típus színes- és könnyűfémek, mint alumínium, sárgaréz, bronz stb. vágásához.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s_v forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30N-BFXA.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	2,5 mm
Tárcsa Ø	230 mm
Alak leírása	Egyenes
Specifikáció	A60N-BFXA

Furat Ø	22,23 mm
Anyagvastagsághoz	7,5 - 12,5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Nemvas- és színesfémek
Anyaghoz optimalizálva	Alumínium
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		