

**Garant****Raktári kocsi T9, 2 edénnyel, Típus: TL92****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Árucikk kategória	91T

**Leírás****Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.

2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

2 fixen hegesztett olajzáró tálca 37 mm magas peremmel.

Plusz rakodófelület kapható a középső szintre.

**Szabvány:**

**EN 1757-3**

**Opcionális tartozék:**

Közbenső polc 918575 sz.; Perforált lemez fal 918580 sz. Nem tartozék.

**Szín:**

Ezüst **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Rakodófelület mélysége	500 mm
------------------------	--------

Rakodófelület magassága alul	195 mm
Típus	TL92
Mélység	509 mm
Rakodófelület szélessége	850 mm
Kerék Ø	125 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Súly	34 kg
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Szélesség	1040 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Magasság	875 mm
Rakodófelület magassága felül	850 mm
Maximális teherbírás	250 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Tálcamagasság	37 mm
Termék fajtája	Raktári kocsi