

Garant**Raktári kocsi T9, 2 edénnyel, Típus: TL96****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.

2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

2 fixen hegesztett olajzáró tálca 37 mm magas peremmel.

Plusz rakodófelület kapható a középső szintre.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

Közbenő polc 918575 sz.; Perforált lemez fal 918580 sz. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2

Rakodófelület magassága felül	935 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség	1190 mm
Kerék Ø	200 mm
Rakodófelület magassága alul	280 mm
Maximális teherbírás	500 kg
Rakodófelület mélysége	700 mm
Magasság	955 mm
Mélység	709 mm
Típus	TL96
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Súly	56 kg
Tálcamagasság	37 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik