

**3M****Legyezős csiszolótárcsa 969F Cubitron™ II, üvegszálás tányér kúpos, Ø 115 mm, Szemcsézet: 60**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	565503 60
GTIN	4054596196155
Árucikk kategória	53F

## Leírás

### Kivitel:

**Precíziós alakú Cubitron™ II kerámia szemcse bevonattal a maximális leválasztási teljesítmény és élettartam érdekében.**

Ideális felületcsiszoláshoz.

### Felhasználás:

Ideális **gyors** és **hűvös csiszoláshoz** nehezen forgácsolható acélok esetén nagyteljesítményű sarokcsiszolókkal.

## Műszaki leírás

Tárcsa Ø	115 mm
Furat Ø	22,23 mm
Szemcsézet	60
Alak leírása	Kúpos
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Száraz	alkalmas		