

DYMO**Feliratozó készülék, Típus: MOBILE****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 085500 MOBILE |
| GTIN | 3501179782430 |
| Árucikk kategória | 08P |

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető **Li-Ion akkumulátorral**, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével. **MobileLabeler Bluetooth® kapcsolattal**. Gyors, és gond nélküli beállítás és **vezérlés okostelefonnal vagy tablettel. Magától értetődő kezelés a díjmentes DYMO® Connect Mobile applikációval**, mely iOS® vagy Android™ okostelefonon fut.

A címkék kialakítása kerettel, stílusokkal és a kedvelt Google® és Apple® betűtípusokkal. A Windows / Mac betűtípusok használhatóak. DYMO® Connect funkciók helyesírás javítással és Voice-to-Text lehetőséggel.

Felhasználás:

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

Tartalom:

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt. Li-Ion akku, USB töltőkábel, töltő adapter, 1 x címke kazetta, 24 mm x 3 m, fekete fehéren.

Figyelem:

- **Különböző nyelvek állíthatók be.**
- **Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.**

Interfész: Bluetooth kapcsolat

Típus: D1

Lehetséges feliratszalag szélességek: 6; 9; 12; 19; 24 mm

Különlegesség: PC kapcsolódás (okostelefon)

Hossz: 425 mm

Szélesség: 225 mm

Magasság: 395 mm

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Típus | D1 |
| Szalagvágó kivitel | Automatikus |
| Hálózati adapter | Inkluzív |
| Különlegesség | PC kapcsolódás (okostelefon) |
| Lehetséges feliratszalag szélességek | 6; 9; 12; 19; 24 mm |
| Hossz | 425 mm |
| Interfész | Bluetooth kapcsolat |
| Szélesség | 225 mm |
| Súly akku nélkül | 488 g |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 |
| Magasság | 395 mm |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Termék fajtája | Feliratozó készülék |