

**Dräger****Vizsgáló cső készlet, 10 darabos, Típus: FORM****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097202 FORM
GTIN	4026056055999
Árucikk kategória	09J

**Leírás****Kivitel:**

Dräger csövek szén-monoxid, ammónia, kén-hidrogén és formaldehid méréséhez. A vizsgáló csövek vékony üvegcsőből állnak, amelynek a vége meg van olvasztva. A belsejében vegyileg reaktív kitöltő anyag található. A méréshez a csövek végét le kell törni és csöveket gázérzékelő pumpába kell illeszteni. A pumpa összenyomásával a vizsgálandó levegő a csőbe jut, melynek következtében a kitöltő anyag elszíneződik, ha az a megfelelő gázzal reakcióba lép. A koncentráció leolvasása az integrált skálán történik.

**Figyelem:**

A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza. Külön ajánlatkérésre 300 különböző cső típust tartalmazó választék áll rendelkezésre. Ezekkel több mint 500 anyag határozható meg gyorsan és megbízhatóan sokféle különböző koncentrációban.

Szenzor gázfajtához: Formaldehid

Mérési idő 1: 3 min

Standard méréstartomány 1: 0,2 - 2,5 ppm

Mérési idő 2: 90 s

Standard méréstartomány 2: 0,5 - 5 ppm

**Műszaki leírás**

Szenzor gázfajta	Formaldehyd
Mérési idő 1	3 min
Mérési idő 2	90 s
Standard mérési tartomány 2	0,5 - 5 ppm
Standard mérési tartomány 1	0,2 - 2,5 ppm
Termék típusa	Egy gázt jelző készülék