

Dräger**Vizsgáló cső készlet, 10 darabos, Típus: CO****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097202 CO
GTIN	4026056014804
Árucikk kategória	09J

Leírás**Kivitel:**

Dräger csövek szén-monoxid, ammónia, kén-hidrogén és formaldehid méréséhez. A vizsgáló csövek vékony üvegcsőből állnak, amelynek a vége meg van olvasztva. A belsejében vegyileg reaktív kitöltő anyag található. A méréshez a csövek végét le kell törni és csöveket gázérzékelő pumpába kell illeszteni. A pumpa összenyomásával a vizsgálandó levegő a csőbe jut, melynek következtében a kitöltő anyag elszíneződik, ha az a megfelelő gázzal reakcióba lép. A koncentráció leolvasása az integrált skálán történik.

Figyelem:

A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza. Külön ajánlatkérésre 300 különböző cső típust tartalmazó választék áll rendelkezésre. Ezekkel több mint 500 anyag határozható meg gyorsan és megbízhatóan sokféle különböző koncentrációban.

Szenzor gázfajtához: Szén-monoxid

Mérési idő 1: 2,5 min

Standard méréstartomány 1: 5 - 150 ppm

Mérési idő 2: 30 s

Standard méréstartomány 2: 100 - 700 ppm

Műszaki leírás

Szenzor gázfajtához	Szén-monoxid
Standard méréstartomány 1	5 - 150 ppm
Mérési idő 1	2,5 min
Standard méréstartomány 2	100 - 700 ppm
Mérési idő 2	30 s
Termék fajtája	Egy gázt jelző készülék