

Dräger**Vizsgáló cső készlet, 10 darabos, Típus: NH3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097202 NH3
GTIN	2050001948076
Árucikk kategória	09J

Leírás**Kivitel:**

Dräger csövek szén-monoxid, ammónia, kén-hidrogén és formaldehid méréséhez. A vizsgáló csövek vékony üvegcsőből állnak, amelynek a vége meg van olvasztva. A belsejében vegyileg reaktív kitöltő anyag található. A méréshez a csövek végét le kell törni és csöveket gázérzékelő pumpába kell illeszteni. A pumpa összenyomásával a vizsgálandó levegő a csőbe jut, melynek következtében a kitöltő anyag elszíneződik, ha az a megfelelő gázzal reakcióba lép. A koncentráció leolvasása az integrált skálán történik.

Figyelem:

A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza. Külön ajánlatkérésre 300 különböző cső típust tartalmazó választék áll rendelkezésre. Ezekkel több mint 500 anyag határozható meg gyorsan és megbízhatóan sokféle különböző koncentrációban.

Szenzor gázfajtához: Ammóniák

Mérési idő 1: 1 min

Standard méréstartomány 1: 5 - 70 ppm

Mérési idő 2: 10 s

Standard méréstartomány 2: 50 - 600 ppm

Műszaki leírás

Szenzor gázfajta	Ammóniák
Standard méréstartomány 1	5 - 70 ppm
Mérési idő 1	1 min
Mérési idő 2	10 s
Standard méréstartomány 2	50 - 600 ppm
Termék fajtája	Egy gázt jelző készülék