



Dugókulcs készlet, 1/4 col négyszög 11 darabos, Alkotóelemek száma: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	630372 11
GTIN	3662424080722
Árucikk kategória	63V

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Előny:

- **A csekély szerkezetmagasságnak köszönhetően különösen alkalmas szűk helyen végzett munkához.**
- **Akár 50% helymegtakarítás a hagyományos termékekhez képest.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M3 – M8 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret

Kerepes hajtószár: 1 db

Tárolás: Műanyag doboz

Magasság: 33 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 5,5 – 14 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	5,5 – 14 mm
Tartalom (db)	11
Csomagolás	Műanyag doboz
Hossz	125 mm
Szélesség	65 mm
Magasság	33 mm
Termék fajtája	Dugókulcs