



Csavarkihajtó Két vágóéllel és pontozó csúccsal., Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	082861 3
GTIN	4049002020896
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfűrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Mind jobb-, mind balmenetűhöz alkalmas.

Alkalmazható :

Edzett acélhoz. Mind jobb-, mind balmenetűhöz alkalmas.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Előfúrási Ø: 6,4 mm

Csavarhoz/tőcsavarhoz: M10 – M12

Alkalmazható: Edzett acél

Műszaki leírás

Csavarhoz/tőcsavarhoz	M10 – M12
Előfúrási Ø	6,4 mm
Típus	3
Alkalmazható	Edzett acél
Termék fajtája	Csavarkihajtó