



Kengyeles rögzítőfogó



Rendelési adatok

Rendelés száma	862100
GTIN	4008158009636
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Nemesített acélszelvény sín; **gyorsbeállítás; fokozatmentesen állítható fogópofa**; beállítható szorítóerő (maximum 4000 N).

C-alakú kengyelkarokkal a magas bordájú szelvények befogásához.

Kinyúlás: 80 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány	110 mm
Kinyúlás	80 mm
Termék fajtája	Rögzítőfogó