



Szögsatu, Max. befogható tartomány: 120mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	862500 120
GTIN	4008158016825
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Temperöntvény alaptest fix, tisztán megmunkált érintkezési felületekkel (befogási szög 90°).
Mozgatható szorítópofák **különböző anyag-keresztmetszetekhez**.

Felhasználás:

Munkadarabok szögponos befogásához hegesztésnél, ill. szerelési munkákhoz.

Műszaki leírás

Max. befogható tartomány	120 mm
Max. áteresztés	100 mm
Súly	7,8 kg
Pofamagasság	61 mm
Termék fajtája	Szögsatu

