




Szögsatu, könnyű kivitel, Max. áteresztés: 30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	862700 30
GTIN	4008158010427
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Fémtest műanyag bevonattal, befogási szög 90°. Mozgatható szorítópfák, ezért **különböző anyag- keresztmetszetekhez** is alkalmas.

Felhasználás:

Lapos anyagok, szelvények, stb. szögponos befogásához csavarozáskor, ragasztáskor, stb. Hegesztő szorítóként nem használható.

Műszaki leírás

Befogható tartomány 2 azonos munkadarabnál	45 / 45 mm
Befogható tartomány 2 különböző munkadarabnál	23 / 63 mm
Max. áteresztés	30 mm
Pofamagasság	30 mm
Termék fajtája	Szögsatu