




Extra erős tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861400 500
GTIN	4008158007717
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású metrikus menetes acélsorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hőálló nyomólappal köszönhetően, 35°-ig billenthető. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

Felhasználás:

Fokozott és nehéz igénybevételhez a munkadarabok befogásakor az acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A különleges mozgó nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is megengedi. **Max. szorítóerő kb. 35000 N-ig.**

Műszaki leírás

Befogási tartomány	500 mm
Kinyúlás	200 mm
Súly	12,2 kg

Csúszósín keresztmetszet	50×25 mm
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomólap rögzítőeszközökkel	861430
Orsó forgatókarral és nyomólappal	861440
Menetes persely biztosítógyűrűvel	861450