




## Szögsatu, könnyű kivitel, Max. áteresztés: 60mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	862700 60
GTIN	4008158010410
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Fémtest műanyag bevonattal, befogási szög 90°. Mozgatható szorítópofák, ezért **különböző anyag- keresztmetszetekhez** is alkalmas.

#### Felhasználás:

Lapos anyagok, szelvények, stb. szögponthoz csavarozáskor, ragasztáskor, stb. Hegesztő szorítóként nem használható. Gyorsbeállítási lehetőséggel.

### Műszaki leírás

Max. áteresztés	60 mm
Befogható tartomány 2 különböző munkadarabnál	25 / 140 mm
Befogható tartomány 2 azonos munkadarabnál	100 / 100 mm
Pofamagasság	36 mm
Termék fajtája	Szögsatu