

HOLEX**Párhuzamszorító, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	861900 25
GTIN	4045197167514
Árucikk kategória	82C

Leírás**Kivitel:**

Trapézmenetes orsóval és 2 billenthető befogótuskóval. A befogótuskók egyenként 3 sima és egy keresztprizmás felülettel rendelkeznek, így a **legkülönbözőbb munkadarabok befogásához is univerzálisan használhatók.**

Felhasználás:

A legkülönbözőbb alakú munkadarabok **belső- és külső befogásához.**

Alapanyag:

Acél orsó és befogótömbök, barnított.

Befogható tartomány nyomásra a: 0 - 25 mm

Befogható tartomány húzásra b: 20 - 48 mm

Befogási mélység c: 15 mm

Maximális szorítóerő: 1000 N

Műszaki leírás

Maximális szorítóerő	1000 N
Befogható tartomány húzásra b	20 - 48 mm
Befogási mélység c	15 mm
Befogható tartomány nyomásra a	0 - 25 mm
Termék fajtája	Szorító

