




## Extra erős tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 1000mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	861400 1000
GTIN	4008158007670
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású metrikus menetes acélsorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hóálló nyomólappal köszönhetően, 35°-ig billenthető. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

#### Felhasználás:

Fokozott és nehéz igénybevételhez a munkadarabok befogásakor az acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A különleges mozgó nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is megengedi. **Max. szorítóerő kb. 35000 N-ig.**

### Műszaki leírás

Kinyúlás	200 mm
Csúszósín keresztmetszet	50×25 mm
Súly	17,3 kg

Befogási tartomány	1000 mm
Termék fajtája	Szorító

---

## Tartozék

Nyomólap rögzítőeszközökkel	861430
Orsó forgatókarral és nyomólappal	861440
Menetes persely biztosítógyűrűvel	861450