

HOLEX**Párhuzamszorító, Típus: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	861900 50
GTIN	4045197167521
Árucikk kategória	82C

Leírás**Kivitel:**

Trapézmenetes orsóval és 2 billenthető befogótuskóval. A befogótuskók egyenként 3 sima és egy keresztprizmás felülettel rendelkeznek, így a **legkülönbözőbb munkadarabok befogásához is univerzálisan használhatók.**

Felhasználás:

A legkülönbözőbb alakú munkadarabok **belső- és külső befogásához.**

Alapanyag:

Acél orsó és befogótömbök, barnított.

Befogható tartomány nyomásra a: 0 - 50 mm

Befogható tartomány húzásra b: 32 - 82 mm

Befogási mélység c: 30 mm

Maximális szorítóerő: 2000 N

Műszaki leírás

Befogható tartomány nyomásra a	0 - 50 mm
Maximális szorítóerő	2000 N
Befogási mélység c	30 mm
Befogható tartomány húzásra b	32 - 82 mm
Termék fajtája	Szorító

