



## Befogókaros szorító, Befogási tartomány: 1000mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	861600 1000
GTIN	4008158035833
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Fix kengyel húzott matt acélból (különleges profil), galvanikus horganyzással. Csúszókengyel acélból trapézmenetes orsóval és 30°-ig billenthető nyomólappal. A csúszókengyel áthelyezésével a szorító **szétfeszítési munkákhoz** is használható (kifelé irányuló nyomás).

#### Felhasználás:

**Maximális szorítóerő akár 7.500 N.**

### Műszaki leírás

Súly	3,8 kg
Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	1000 mm
Csúszósín keresztmetszet	28×11 mm
Termék fajtája	Szorító

---

## Tartozék

Nyomóidom

861605