




## Vario szorító rátét pár



### Rendelési adatok

Rendelés száma	862950
GTIN	4008158004945
Árucikk kategória	83K

### Leírás

**Kivitel:**

Elforgatható és mozgatható szorítófelületek, melyek 60°-os belső szögtől 60°-os külső szögig igazodnak a munkadarabokhoz.

**Felhasználás:**

Rátétként csavaros pillanatszorítókhoz a 860000 sz. 200 mérettől. Párban és egyenként is használható.

### Műszaki leírás

Befogófelület	50×50 mm
Termék fajtája	Szorító