

HOLEX**Párhuzamszorító, Típus: 75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	861900 75
GTIN	4045197167538
Árucikk kategória	82C

Leírás**Kivitel:**

Trapézmenetes orsóval és 2 billenthető befogótuskóval. A befogótuskók egyenként 3 sima és egy keresztprizmás felülettel rendelkeznek, így a **legkülönbözőbb munkadarabok befogásához is univerzálisan használhatók.**

Felhasználás:

A legkülönbözőbb alakú munkadarabok **belső- és külső befogásához.**

Alapanyag:

Acél orsó és befogótömbök, barnított.

Befogható tartomány nyomásra a: 0 - 75 mm

Befogható tartomány húzásra b: 40 - 115 mm

Befogási mélység c: 50 mm

Maximális szorítóerő: 2500 N

Műszaki leírás

Befogási mélység c	50 mm
Befogható tartomány nyomásra a	0 - 75 mm
Maximális szorítóerő	2500 N
Befogható tartomány húzásra b	40 - 115 mm
Termék fajtája	Szorító

