

**HOLEX****Párhuzamszorító, Típus: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	861900 100
GTIN	4045197167545
Árucikk kategória	82C

**Leírás****Kivitel:**

Trapézmenetes orsóval és 2 billenthető befogótuskóval. A befogótuskók egyenként 3 sima és egy keresztprizmás felülettel rendelkeznek, így a **legkülönbözőbb munkadarabok befogásához is univerzálisan használhatók.**

**Felhasználás:**

A legkülönbözőbb alakú munkadarabok **belső- és külső befogásához.**

**Alapanyag:**

Acél orsó és befogótömbök, barnított.

Befogható tartomány nyomásra a: 0 - 100 mm

Befogható tartomány húzásra b: 50 - 150 mm

Befogási mélység c: 60 mm

Maximális szorítóerő: 3000 N

**Műszaki leírás**

Befogható tartomány nyomásra a	0 - 100 mm
Befogási mélység c	60 mm
Befogható tartomány húzásra b	50 - 150 mm
Maximális szorítóerő	3000 N
Termék fajtája	Szorító

