

**Garant****Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1”, Típus: 10-19****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 614847 10-19  |
| GTIN              | 4045197967794 |
| Árucikk kategória | 61B           |

**Leírás****Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik.

Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

|  |          |
|--|----------|
| Maximális gyűrű Ø D2                   | 35 mm    |
| Kulcsnyílás <sub>4</sub>               | 19 mm    |
| Kulcsnyílás <sub>3</sub>               | 17 mm    |
| Kulcsnyílás <sub>2</sub>               | 13 mm    |
| Kulcsnyílás méret                      | Metrikus |
| Maximális gyűrűmagasság h <sub>1</sub> | 15 mm    |
| Maximális gyűrűmagasság h <sub>2</sub> | 20 mm    |
| Maximális gyűrű Ø D1                   | 26 mm    |
| Kulcsnyílás <sub>1</sub>               | 10 mm    |
| Teljes hossz L                         | 210 mm   |
| Fogak száma                            | 72       |
| Utánfogási szög                        | 5 fok    |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Alapanyag           | Króm-vanádium acél |
| Felület             | Matt krómozott     |
| Racsní, irányváltós | igen               |
| Termék fajtája      | Csavarkulcs        |