

Garant**Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1”, Típus: 8-13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik.

Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű Ø D1	20,2 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás ₂	10 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₂	16,8 mm
Maximális gyűrű Ø D2	24,8 mm
Teljes hossz L	150 mm
Kulcsnyílás ₄	13 mm
Kulcsnyílás ₃	12 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁	13,8 mm
Kulcsnyílás ₁	8 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Racsní, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs