

HOLEX

Tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 1000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861120 1000
GTIN	4045197657428
Árucikk kategória	82C

Leírás

Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hóálló nyomólappal köszönhetően, 35°-ig billenthető. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

Felhasználás:

Fokozott és nehéz igénybevételhez a munkadarabok befogásakor az acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A különleges mozgó nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is megengedi. **Max. szorítóerő kb. 12000 N-ig.**

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	30×15 mm
Befogási tartomány	1000 mm
Kinyúlás	140 mm

Súly	5,2 kg
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomólap Típus GSP	861121 GSP
Nyomólap Típus GSV	861121 GSV