

HOLEX**Párhuzamszorító, Típus: 150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	861900 150
GTIN	4045197167552
Árucikk kategória	82C

Leírás**Kivitel:**

Trapézmenetes orsóval és 2 billenthető befogótuskóval. A befogótuskók egyenként 3 sima és egy keresztprizmás felülettel rendelkeznek, így a **legkülönbözőbb munkadarabok befogásához is univerzálisan használhatók.**

Felhasználás:

A legkülönbözőbb alakú munkadarabok **belső- és külső befogásához.**

Alapanyag:

Acél orsó és befogótömbök, barnított.

Befogható tartomány nyomásra a: 0 - 150 mm

Befogható tartomány húzásra b: 50 - 200 mm

Befogási mélység c: 100 mm

Maximális szorítóerő: 3500 N

Műszaki leírás

Befogható tartomány húzásra b	50 - 200 mm
Maximális szorítóerő	3500 N
Befogási mélység c	100 mm
Befogható tartomány nyomásra a	0 - 150 mm
Termék fajtája	Szorító

