



Akkus nedves-/száraz porszívó, Típus: M18VC2-0



Rendelési adatok

Rendelés száma	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Hordozható és nagy teljesítményű 18 V-os akkumulátoros nedves- / száraz porszívó.

- **80 mbar vákuum.**
- **Működési idő egy akkumulátor feltöltéssel akár 30 perc (9,0 Ah).**
- **Integrált kifúvó funkció.**
- **A HEPA szűrő az összes porrészecske 99,97 %-át összegyűjti.**
- **Tartály térfogat szilárd / folyékony: 9,8 / 7,5 l.**
- **Légáram 1300 l/perc**

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Szűrő, szívótömlő, durva szennyeződés fej és résszívó fej.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816, 073827 és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Tartálytérfogat	7,5 l
Gyártó jelölése	M18VC2-0

Térfogatáram	1300 l/min
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szívótömlő hossza	0,47 m
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akku nélkül	5,3 kg
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218SC	073840 M1218SC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1418C6	073840 M1418C6