



Hegyes sikattyú, Teljes hossz: 120mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	863400 120
GTIN	4027474527617
Árucikk kategória	86F

Leírás

Kivitel:

Szár nagy szilárdságú ötvözött nemesíthető acélból, horganyzott. Karcsú pofák. Megerősített száruk biztonságos csuklóvezetéssel és rejtett speciális rugóval. Trapézmenetes orsó erős szárnyasanyával.

Alkatrész:

Pótorsó 863100 sz. 120-as méret.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	20 mm
Teljes hossz	120 mm
Pofaszélesség	13 mm
Termék fajtája	Sikattyú