

Hartig

Kétpontos furatmikrométer, Méréstartomány: 50-75mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	426900 50-75
GTIN	4250099624021
Árucikk kategória	46P

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. Állandó mérési nyomás a finom racsnál következtében. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító- és rögzítő csavarral.

Opcionális tartozék:

484030 sz. beállító gyűrű.

Figyelem:

600 mm-ig terjedő mérésstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérődob \varnothing	21 mm
Hibahatár	3 μ m
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	50 - 75 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B4
Termék fajtája	Csőrös furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásCsőrös furatmikrométer Max. méréstartomány
75 mm

022360 75

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 175 mm	484030 175
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 3 mm	484030 3
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm	484030 38
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 46 mm	484030 46
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 275 mm	484030 275
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 17 mm	484030 17
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 42 mm	484030 42
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 125 mm	484030 125
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 225 mm	484030 225
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 150 mm	484030 150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 200 mm	484030 200
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm	484030 32

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 13 mm	484030 13
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 24 mm	484030 24
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm	484030 34
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 4 mm	484030 4
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 6 mm	484030 6
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 26 mm	484030 26
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 5 mm	484030 5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 19 mm	484030 19
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm	484030 28
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 44 mm	484030 44
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm	484030 85